



**SV-SUB D 25 .-KL FOR SIGNAL TRANSFER**

125 VAC/DC / 2 A

Conector fêmea  
25 polos  
Terminais de parafuso

[Link do produto](#)

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

#### General data

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Mounting method   | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
| Temperature range | -20...+70 °C                      |
| Dimensions H×W×D  | 63×95×48 mm                       |

#### Technical Data

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Operating voltage         | 125 V AC/150 V DC                         |
| Operating current per bit | max. 2 A                                  |
| Material group            | EN 60664-1 sobre tensão, categoria II     |
| Locking of ports          | Norma UNC 4-40 parafuso (bolt) (EN 60807) |

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.  
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 04/21

**Dados comerciais**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Classificação fiscal     | 85366990      |
| EAN                      | 4048879026475 |
| eClass                   | 27143424      |
| País de origem           | CZ            |
| Quantidade por embalagem | 1             |