

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY


Distribution 1x profile- to 3x profile cable

MASI67 distribution boxes


1 × on 3 × profile cable

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27400209
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001583
Classificação fiscal	85369010
GTIN	4048879052177
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Operating voltage DC max.	36 V
Total current max.	8 A
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Insulation strength ASI/Power	200 V
Mechanical data Mounting data	
Mounting method	screwed, geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	90 mm

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 19/04/2024

Width	74 mm
-------	-------

Depth	26 mm
-------	-------

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-20 °C
----------------------------	--------

Operating temperature max.	60 °C
----------------------------	-------

Storage temperature min.	-40 °C
--------------------------	--------

Storage temperature max.	80 °C
--------------------------	-------

Conformity

Product standard	EN 60664-1
------------------	------------