



Adaptor M12 Male / M12 Female

Buffer module for DO (Pin 4-3)

Adapter
Male - female
M12 – M12, 4-pole
max. 2 A
11 µF

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440102

ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
Classificação fiscal	85322400
GTIN	4048879713481
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	18 V
Operating voltage DC max.	30,2 V
Total current max.	2 A
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Additional condition protection degree	screwed, mounted
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-30 °C
Operating temperature max.	70 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	85 °C
Relative humidity max. (operation)	85 %
Conformity	
Product standard	EN 61131-2