

PROFIBUS-PLUG-MALE (SUB-D) 180°

Cut clamp for rigid and flexible wires

Bus connection plug 180°

PROFIBUS

SUB-D9 (male), IDC terminals, rigid and flexible cable, programming device connection

PROFIBUS, FC cable rigid/flexible, $1 \times 2 \times 0.64 \text{ mm}^2$, for outer diameter $8.0 \pm 0.5 \text{ mm}$

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
Classificação fiscal	85389091
GTIN	4048879050579
Quantidade por embalagem	1

Electrical data

Terminating resistor	connectable, integrated
----------------------	-------------------------

Electrical data | Supply

Operating voltage DC min.	4,75 V
Operating voltage DC max.	5,25 V
Current consumption max.	12,5 mA

Industrial communication

Data transmission rate max.	12 MBit/s
-----------------------------	-----------

Installation | Connection

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 04/05/2024

Connection Cut clamps IDC

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529) IP20

Pollution Degree 2

Mechanical data | Mounting data

Height 72 mm

Width 35 mm

Depth 17 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min. -25 °C

Operating temperature max. 85 °C