


PROFIBUS-PLUG-MALE (SUB-D) 90°

Cut clamp for rigid and flexible wires

Conector de rede 90°
PROFIBUS**Link do produto****Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

Aprovações**Mais informações****General data**

Protection	IP20
Connection	PROFIBUS, cabo rígido/flexível FC, 1 x 2 x 0.64 mm ² , para diâmetro externo 8.0 ±0.5 mm
Dimensions HxWxD	72x40x17 mm
Pollution Degree	2
Temperature range	-25...+60 °C (temp. de armazenamento -25...+80 °C)

Technical Data

Operating voltage	4.75...5.25 V DC (via dispositivo fieldbus)
Terminating resistor	integrado, comutável
Current consumption	max. 12.5 mA
Transfer rate	max. 12 Mbit/s

Dados comerciais

Classificação fiscal	85389091
EAN	4048879050562
eClass	27279221

País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1