


## POTENTIAL TERMINAL BLOCK GRAY GRAY BR BL

Régua de potencial  
cinza/cinza/marrom/azul


### Link do produto

#### Ilustração



Produto pode diferir da imagem

#### Aprovações



#### General data

Protection	IP20
Connection	Bornes mola: 0.08...2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 28...14)
Dimensions HxWxD	70x56x32.5 mm
Temperature range	0...+55 °C (temp. de armazenamento -40...+85 °C)

#### Technical Data

Operating voltage	max. 30 V AC/DC
Total current	max. 10 A

#### Dados comerciais

Classificação fiscal	85369010
EAN	4048879049467
eClass	27141106
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1

