

CUBE20 POTENTIAL TERMINAL BLOCK 4xBLUE

Potential terminal block

[Link do produto](#)

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais

ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-7.0	27141106
ECLASS-8.0	27141106
ECLASS-9.0	27141106
ETIM-5.0	EC001283
Classificação fiscal	85369010
GTIN	4048879567466
Quantidade por embalagem	1

Electrical data | Supply

Operating voltage AC max.	30 V
Operating voltage DC max.	30 V
Total current max.	10 A

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
-------------------------------------	------

Mechanical data | Mounting data

Height	70 mm
Width	56 mm
Depth	32,5 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	55 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	85 °C

Connection type 1

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024

Connection type 1	X3
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	colorless
No. of poles	10
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V
PIN 9	0 V
PIN 10	0 V