

CUBE67 ACCESSORIES

System interface connector


M12
Female straight
Internal system connection
with mounting socket
Flange, hole spacing 30 mm, bore 3.3 mm

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27242692
ECLASS-6.1	27242692
ECLASS-7.0	27242692
ECLASS-8.0	27242692
ECLASS-9.0	27242692
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001583
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879047890
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Operating voltage DC	24 V
Operating current max.	4 A
Installation Connection	
Connection information	Han-Brid®, 6-polig
Family construction form	M12
Gender	female
Mating cycles min.	500
Installation Pin assignment	
No. of poles	6
Device protection Electrical	

Degree of protection (EN IEC 60529) IP65

Mechanical data | Mounting data

Height	80,5 mm
Width	40 mm
Depth	40 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	85 °C