

CUBE67 ACCESSORIES

System interface connector

M12
Female straight
Internal system connection

[Link do produto](#)**Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais

ECLASS-6.0	27242692
ECLASS-6.1	27242692
ECLASS-7.0	27242692
ECLASS-8.0	27242692
ECLASS-9.0	27242692
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001583
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879047883
Quantidade por embalagem	1

Electrical data | Supply

Operating voltage DC	24 V
Operating current max.	4 A

Installation | Connection

Connection information	Han-Brid®, 6-polig
Family construction form	M12
Gender	female
Mating cycles min.	500

Installation | Pin assignment

No. of poles	6
--------------	---

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
-------------------------------------	------

Mechanical data | Mounting data

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 10/05/2024

Height	80,5 mm
--------	---------

Width	34 mm
-------	-------

Depth	32 mm
-------	-------

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-40 °C
----------------------------	--------

Operating temperature max.	85 °C
----------------------------	-------