

MSVD POWER SOCKET NEMA (GFCI)

Mounting rail

USA (2x NEMA-GFCI 5-15)

(Ground Fault Circuit Interrupter)

Screw terminals


Each socket can be loaded with 20 A, however, the total load of both sockets must be below 30 A.

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC000020
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879041393
Quantidade por embalagem	1

Electrical data

Fault current min.	4 mA
Fault current max.	6 mA

Electrical data | Supply

Operating voltage AC	125 V
Operating current max.	15 A

Installation

Connection cross section max.	6 mm ²
-------------------------------	-------------------

Installation | Connection

Connection	Screw terminals SK
------------	--------------------

Mechanical data | Mounting data

Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	126 mm
Width	64 mm
Depth	55 mm