

MSVD POWER SOCKET NEMA

Mounting rail

USA (2× NEMA 5-20)

Screw terminals


Each socket can be loaded with 20 A, however, the total load of both sockets must be below 30 A.

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC000020
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879041362
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Operating voltage AC	125 V
Operating current max.	20 A
Installation	
Connection cross section max.	6 mm²
Installation Connection	
Connection	Screw terminals SK
Mechanical data Mounting data	

Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	126 mm
Width	64 mm
Depth	55 mm