MURR ELEKTRONIK
stay connected

LED-display 24V DC lamp-test green


Product discontinued, no alternative


(green)
24 V DC
Protection IP40
with lamp test input

[Link do produto]

Ilustração







Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-7.0	27261590
ECLASS-8.0	27261590
ECLASS-9.0	27261590
ETIM-5.0	EC000272
Classificação fiscal	85318070
GTIN	4048879040884
Quantidade por embalagem	10
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC	24 V

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

Operating voltage AC min.	20,4 V
Operating voltage AC max.	26,4 V
Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	20,4 V
Operating voltage DC max.	26,4 V
Current consumption min.	13 mA
Current consumption max.	17 mA
Installation | Connection	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP40
Mechanical data	
Diameter LED	5 mm
Mechanical data | Material data	
Color housing	gray
Material housing	PVC
Mechanical data | Mounting data	
Diameter front panel drilling	8 mm
Height	18,5 mm
Width	12 mm
Depth	53 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	70 °C

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024