


MKN POWER SUPPLY 1-PHASE, LINEAR REGULATED

IN: 230VAC OUT: 2x15V/0,06ADC

INPUT: 230 V AC
OUTPUT: +-15 V DC
Current: 2x 35 mA
This power supply units meet the (EN 61000-3-2) standard for harmonic current.
Condensation not permitted

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Classificação fiscal	85044095
GTIN	4048879079631
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz
Electrical data Input	
Characteristic back-up fuse	Inertia
Input current	20 mA
External back-up fuse per phase max.	0,063 A
Electrical data Output	
Output suppression	LED, Screening capacitor, VDR
Output current per channel max.	0,035 A
Ripple (s-s) max.	10 mV
Device protection Electrical	
Overload protection output	yes
Short-circuit protection output	yes
Mechanical data Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, G32, (EN 60715)
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	60 °C
Conformity	
Product standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category II
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2