

PLUGABLE MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x575VAC/5,5kW

3x 575 V AC




VDR/star

10.0 m

PUR cable black, 4x 1.5 mm², numbered wires, DESINA conform

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
Classificação fiscal	85363010
GTIN	4048879015127

Quantidade por embalagem

1

Electrical data | Supply

Power frequency

10 ... 400 Hz

Electrical data | Input

Input voltage AC min.

400 V

Input voltage AC max.

575 V

Installation | Connection

Gender

female

Installation | Pin assignment

No. of poles

10 + PE

Mechanical data | Material data

Coating housing

powder-coated

Material housing

Aluminum die casting

Mechanical data | Mounting data

Height

43 mm

Width

93 mm

Depth

72 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.

-20 °C

Operating temperature max.

60 °C