

M12-DISTRIBUTOR BOX 4-WAY, 5-POLE WITHOUT LED

MVC4-UQQ5.0-XA 5m PUR-CNOMO-cable 8x0,34/3x1


4-way, 5-pole
PUR/PVC (CNOMO)
5.0 m
without LED

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
Classificação fiscal	85444290
GTIN	4048879000178
Quantidade por embalagem	1

Electrical data | Supply

Operating voltage DC	24 V
Current operating per contact max.	4 A
Total current max.	10 A

Industrial communication

Number of signals per port	2
----------------------------	---

Installation | Connection

Mounting set	M12 x 1
--------------	---------

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Additional condition protection degree	inserted, screwed

Mechanical data | Mounting data

Mounting method	Schraubgewinde
Height	117 mm
Width	54 mm

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 13/05/2024

Depth	33 mm
-------	-------

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	80 °C

Connection type 2

Family construction form	free cable end
No. of poles	11
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	5
PIN 1	+
PIN 3	-
PIN 5	PE