

M12-DISTRIBUTOR BOX 8-WAY, 5-POLE WITHOUT LED

MVC8-UQQ5.0-XA 5m PUR-CNOMO-cable 16x0,34/3x1


8-way, 5-pole
PUR/PVC (CNOMO)
5.0 m
without LED
Further cable lengths on request.

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
Classificação fiscal	85444290
GTIN	4048879000208
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Operating voltage DC	24 V
Current operating per contact max.	4 A
Total current max.	10 A
Industrial communication	
Number of signals per port	2
Installation Connection	
Mounting set	M12 x 1
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Mechanical data Mounting data	
Mounting method	Schraubgewinde
Height	127 mm

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 18/05/2024

Width	54 mm
Depth	29 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	80 °C
Connection type 2	
Family construction form	free cable end
No. of poles	19
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	5
PIN 1	+
PIN 3	-
PIN 5	PE