MURR ELEKTRONIK
stay connected


TRANSFER MODULE FOR DIN RAIL MOUNTING


23-pole
for 1× 11- and 1× 12-pole spring clamp terminals
pre-wired to push-in spring clamp terminals

Link do produto

Ilustração







Produto pode diferir da imagem

c UL us LISTED

Dados comerciais

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 19/03/2024

ETIM-5.0	EC001583
Classificação fiscal	85369010
GTIN	4048879315692
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage DC	24 V
Operating current max.	8 A
Installation	
Connection cross-section solid max.	1 mm²
Installation | Connection	
Connection	Push-In spring clamp terminals
Device protection | Electrical	
Overvoltage category (EN 60664-1)	III
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	75 mm
Width	45 mm
Depth	65 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 19/03/2024