stay connected

MIRO TR 24VDC FK 2A 5P OPTO-COUPLER MODULE


IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A


Transistor 2 A
24 V DC
Inrush current limiting
with solder terminal
Spring clamp terminals

Link do produto

Ilustração







Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Classificação fiscal	85414900
GTIN	4048879021784
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Input	
Input voltage OFF DC min.	0 V
Input voltage OFF DC max.	5 V
Input voltage DC min.	10 V
Input voltage DC max.	53 V
Current input DC	7 mA
Electrical data | Output	
Overload resistant	yes
Switch off delay max.	10 ms
Switch on delay max.	5 ms
Quiescent current OFF max.	0,1 mA
Switching frequency max.	10 Hz
Voltage switching DC min.	5 V
Switching voltage DC max.	48 V
Switching current min.	1 mA
Switching current max.	2 A
Voltage drop DC max.	0,35 V
Diagnostics	
Status indication LED	yellow
Device protection | Electrical	
Rated surge voltage	2,5 kV
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Color housing	black
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	91 mm
Width	6,2 mm
Depth	70 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Connection type 5	
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	1
PIN 1	13 +
Connection	Spring clamp terminals FK

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	1
PIN 1	NC
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	1
PIN 1	14
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	1
PIN 1	A 1
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	1
PIN 1	A 2

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com