

MODLINK MSDD SOCKET INSERT USA NEMA 5-15

125VAC/15A soldering connection

USA (NEMA 5-15)
Plug-solder connection
125 V AC

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879038270
Quantidade por embalagem	1
Mechanical data Mounting data	
Height	88 mm
Width	51 mm
Depth	30 mm
Environmental characteristics Climatic	
Storage temperature min.	5 °C
Storage temperature max.	40 °C
USA	
Connection geometry	4.8 x 0.5 mm

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 20/04/2024

Operating voltage AC	125 V
Operating current	15 A
Connection	Plug-solder connection
No. of poles	2 + PE
Protection contact present	yes