

MODLINK MSDD SOCKET INSERT ITALY

250VAC/16A double

Italy (CEI 23-16)
with touch protection
Screw terminals

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879038232
Quantidade por embalagem	1
Mechanical data Mounting data	
Height	88 mm
Width	51 mm
Depth	33 mm
Environmental characteristics Climatic	
Storage temperature min.	-10 °C
Storage temperature max.	60 °C
Italy (CEI 23-16)	
Connection cross section max.	4 mm²

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 21/05/2024

AWG number max.	12
Operating voltage AC	250 V
Operating current	16 A
Connection	Screw terminals SK
No. of poles	2 + PE
Connections per pole	2
Protection contact present	yes