

MODLINK MSDD SOCKET INSERT GERMANY

250VAC/16A orange

Germany (VDE) orange
for installing in front of main switch
Spring clamp terminals

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879038164
Quantidade por embalagem	1
Mechanical data Mounting data	
Height	88 mm
Width	51 mm
Depth	41 mm
Environmental characteristics Climatic	
Storage temperature min.	-10 °C
Storage temperature max.	60 °C
Germany (VDE)	
Connection cross section max.	2,5 mm²

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 30/04/2024

AWG number max.	14
Operating voltage AC	250 V
Operating current min.	10 A
Operating current max.	16 A
Connection	Spring clamp terminals FK
No. of poles	2 + PE
Connections per pole	2
Protection contact present	yes