


Modlink MSDD-set: Frame 4000-68112-0000000,
insert 4000-68000-0010000

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806

ETIM-5.0	EC002625
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879036634
Quantidade por embalagem	1

Frame

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Operating temperature min.	-10 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	60 °C
Suitable for installation wall thickness min.	1 mm
Suitable for installation wall thickness max.	5 mm
Coating housing	KTL
Material housing	Fine zinc die casting

Germany (VDE)

Connection cross section max.	6 mm ²
AWG number max.	10
Operating voltage AC	250 V
Operating current	16 A
Status indication LED	yellow
Connection	Screw terminals SK
No. of poles	2 + PE
Connections per pole	2
Protection contact present	yes