

Modlink MSDD-set: Frame 4000-68112-0000000,
insert 4000-68000-1220000

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806

ETIM-5.0	EC002625
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879036474
Quantidade por embalagem	1

Frame

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Operating temperature min.	-10 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	60 °C
Suitable for installation wall thickness min.	1 mm
Suitable for installation wall thickness max.	5 mm
Coating housing	KTL
Material housing	Fine zinc die casting

RJ45

Operating voltage AC max. (UL-listed)	30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed)	42,4 V
Current operating max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Family type Back side	RJ45
Cable category min.	Cat5e
Looking techniques	Snap-in connector