MURR ELEKTRONIK
stay connected

Modlink MSDD-set: Frame 4000-68223-0000000,

insert 4000-68000-0040000 + 4000-68000-1200000

Link do produto


Ilustração











Produto pode diferir da imagem

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879033008
Quantidade por embalagem	1
Frame	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Operating temperature min.	-10 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	60 °C
Suitable for installation wall thickness min.	1 mm
Suitable for installation wall thickness max.	5 mm
Coating housing	surface finished
Color cover	transparent
Material lid	PC
Material housing	Fine zinc die casting
Shielding plate	
Connection information	Threaded hole M4
Tightening torque	0,9 Nm
USA	
Connection cross section max.	2,5 mm²
AWG number max.	14
Operating voltage AC	125 V
Operating current	15 A
Connection	Screw terminals SK
No. of poles	2 + PE
Connections per pole	2
Protection contact present	yes
RJ45	
Operating voltage AC max. (UL-listed)	30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed)	42,4 V
Current operating max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Family type Back side	RJ45
Cable category min.	Cat5e
Looking techniques	Snap-in connector

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024