

MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM

KDP/R

round (M50)

For sale only in packing units

Cable diameter (7)× 3...6.5 mm, (1)× 6...10 mm

[Link do produto](#)

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais

| | |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27189217 |
| ECLASS-6.1 | 27400604 |
| ECLASS-7.0 | 27400604 |
| ECLASS-8.0 | 27400604 |
| ECLASS-9.0 | 27400604 |
| ECLASS-10.1 | 27400604 |
| ECLASS-11.1 | 27400604 |
| ECLASS-12.0 | 27400604 |
| ETIM-5.0 | EC000211 |
| Classificação fiscal | 39269097 |
| GTIN | 4048879031615 |
| Quantidade por embalagem | 1 |

Device protection | Electrical

| | |
|-------------------------------------|------|
| Degree of protection (EN IEC 60529) | IP65 |
|-------------------------------------|------|

Mechanical data | Material data

| | |
|------------------|----|
| Material housing | PA |
|------------------|----|

Mechanical data | Mounting data

| | |
|---|---------------------|
| Mounting method | screwed, geschnappt |
| Sheet thickness min. (snap-on mounting) | 1,5 mm |
| Sheet thickness max. (snap-on mounting) | 2 mm |
| Sheet thickness min. (screw mounting) | 1,5 mm |
| Sheet thickness max. (screw mounting) | 2 mm |
| Height | 33 mm |
| Width | 58 mm |
| Depth | 58 mm |

Environmental characteristics | Climatic

| | |
|----------------------------|--------|
| Operating temperature min. | -30 °C |
| Operating temperature max. | 70 °C |