

MSDD pass-through RJ45 CAT5e femal/femal, design black




Neutral lid without logo



Pass-through

1 × RJ45, 8-pole CAT5e (female/female)

[Link do produto](#)

Ilustração





Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4065909035931
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Operating voltage AC	24 V
Operating voltage DC	24 V
Operating current max.	1,5 A
Installation Connection	
Family construction form	RJ46
Gender	female
Gender Rear	female
Cable category min.	Cat5e
Device protection	
Shielded	yes
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Protection NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Additional condition protection degree	inserted, in closed state
Device protection Mechanical	
Mechanical endurance	750 Cycles
Mechanical data Mounting data	
Diameter cutout	22,5 mm

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 08/05/2024

Diameter	29,5 mm
----------	---------

Mounting depth	70 mm
----------------	-------

Depth	20 mm
-------	-------

Approvals

UL 50E	yes
--------	-----