

MSDD pass-through USB 3.0 form A, 0.6 m cable, design black



Neutral lid without logo

Pass-through

1 × USB 3.0 (female/male/0.6 m cable) form A

[Link do produto](#)

Ilustração





Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
Classificação fiscal	85444290
GTIN	4065909037263
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Operating voltage AC	5 V
Operating voltage DC	5 V
Operating current max.	900 mA
Industrial communication	
USB specification	3.0
Device protection	
Shielded	yes
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Protection NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Additional condition protection degree	inserted, in closed state
Device protection Mechanical	
Mechanical endurance	1500 Cycles
Mechanical data Mounting data	
Diameter cutout	22,5 mm
Diameter	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Depth	30 mm

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 08/05/2024

UL 50E

yes