

AIDA PUSH PULL COUPLING HAN24

with power (5 pole) spring clamp + SCRJ


with fiber optic and energy
Combicon Power/spring clamp terminal, Push Pull
Size 24

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143423
ECLASS-7.0	27449001
ECLASS-8.0	27449001
ECLASS-9.0	27440321
ECLASS-10.1	27440321
ECLASS-11.1	27440321
ECLASS-12.0	27440321
ETIM-5.0	EC002625
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879031158
Quantidade por embalagem	1

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
-------------------------------------	------

Mechanical data | Material data

Material housing	PA
------------------	----

Mechanical data | Mounting data

Height	146 mm
Width	58 mm
Depth	52 mm

Environmental characteristics | Climatic

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 06/05/2024

Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	70 °C