

Modlight50 Pro LED modul clear

Input 24VDC

LED module (clear)

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27371200
ECLASS-6.1	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ECLASS-10.1	27371220
ECLASS-11.1	27371220
ECLASS-12.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
Classificação fiscal	85319000
GTIN	4048879751544
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	21,6 V
Operating voltage DC max.	26,4 V
Current consumption max.	62,5 mA
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Additional condition protection degree	inserted, locked
Mechanical data Material data	
Material housing	PC
Mechanical data Mounting data	

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 08/05/2024

Height	52 mm
Width	50 mm
Depth	50 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-30 °C
Operating temperature max.	60 °C
Connection type 1	
Mounting method	bayonet-locking