

Modlight50 Pro buzzer

4 tones

Buzzer modules

[Link do produto](#)**Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

**Dados comerciais**

ECLASS-6.0	27371200
ECLASS-6.1	27371237
ECLASS-7.0	27371237
ECLASS-8.0	27371237
ECLASS-9.0	27371237
ECLASS-10.1	27371237
ECLASS-11.1	27371237
ECLASS-12.0	27371237
ETIM-5.0	EC001152
Classificação fiscal	85318070
GTIN	4048879751568
Quantidade por embalagem	1

Electrical data | Supply

Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	21,6 V
Operating voltage DC max.	26,4 V
Current consumption max.	62,5 mA

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Additional condition protection degree	inserted, locked

Mechanical data | Material data

Material housing	PC
------------------	----

Mechanical data | Mounting data

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
 A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 05/05/2024

Height	52 mm
Width	50 mm
Depth	50 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-30 °C
Operating temperature max.	60 °C
Connection type 1	
Mounting method	bayonet-locking