

COMLIGHT56 LED STATUS LIGHT

Multicolor, IO-Link

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
Classificação fiscal	85319000
GTIN	4048879868433
Quantidade por embalagem	1

Electrical data | Supply

Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	18 V
Operating voltage DC max.	30 V
Nominal current	40 mA
Nominal rating	1 W

Industrial communication | IO-Link

IO-Link type	Device
Port Class	A
IO-Link revision ID	V1.1
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 20/05/2024

IO-Link process data length input	2 Bytes
IO-Link process data length output	1 Bytes
IO-Link cycle time min.	8 ms
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Additional condition protection degree	inserted, locked
Mechanical data Material data	
Material housing	PC
Mechanical data Mounting data	
Height	97,2 mm
Width	56 mm
Depth	56 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	75 °C
Connection type 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Coding	A
No. of poles	4
PIN 1	BN 24 V DC (0 V)
PIN 3	BU 0 V (24 V DC)
PIN 4	BK IO-Link