

**Modlight70 Pro LED modul amber**

Input 24VDC

LED module (yellow)

[Link do produto](#)**Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

**Dados comerciais**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27371200      |
| ECLASS-6.1               | 27371220      |
| ECLASS-7.0               | 27371220      |
| ECLASS-8.0               | 27371220      |
| ECLASS-9.0               | 27371220      |
| ECLASS-10.1              | 27371220      |
| ECLASS-11.1              | 27371220      |
| ECLASS-12.0              | 27371220      |
| ETIM-5.0                 | EC000232      |
| Classificação fiscal     | 85319000      |
| GTIN                     | 4048879752633 |
| Quantidade por embalagem | 1             |

**Electrical data | Supply**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Operating voltage DC     | 24 V    |
| Current consumption max. | 62,5 mA |

**Device protection | Electrical**

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Degree of protection (EN IEC 60529)    | IP65             |
| Additional condition protection degree | inserted, locked |

**Mechanical data | Material data**

|                  |    |
|------------------|----|
| Material housing | PC |
|------------------|----|

**Mechanical data | Mounting data**

|        |       |
|--------|-------|
| Height | 49 mm |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Width | 70 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Depth | 70 mm |
|-------|-------|

**Environmental characteristics | Climatic**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Operating temperature min. | -30 °C |
|----------------------------|--------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Operating temperature max. | 60 °C |
|----------------------------|-------|

**Connection type 1**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Mounting method | bayonet-locking |
|-----------------|-----------------|