

Modlight70 Pro connecting modul tube mounting

Input 24VDC

Basic for tube mounting

Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".

[Link do produto](#)**Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

**Dados comerciais**

ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
Classificação fiscal	85319000
GTIN	4048879752480
Quantidade por embalagem	1

Electrical data | Supply

Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	21,6 V
Operating voltage DC max.	26,4 V

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Additional condition protection degree	inserted, locked

Mechanical data | Material data

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
 A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 15/05/2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Color housing	black
Material housing	Plastic
Mechanical data Mounting data	
Height	99 mm
Width	70 mm
Depth	70 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-30 °C
Operating temperature max.	60 °C
Connection type 1	
Mounting method	bayonet-locking