

Signal tower Modlight50 Pro equipped with LED modules

white, blue, green, red

Basic + LED modules
white, blue, green, red

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
Classificação fiscal	85318070
GTIN	4065909027912
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	21,6 V
Operating voltage DC max.	26,4 V
Current consumption max.	180 mA
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Additional condition protection degree	inserted, locked
Mechanical data Material data	
Color housing	black
Material housing	Plastic
Mechanical data Mounting data	

Height	276 mm
Width	50 mm
Depth	50 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-30 °C
Operating temperature max.	60 °C