

Signal tower Modlight70 Pro equipped with LED modules

green,amber,red,M12 plug side

Basic + LED modules + M12 (side)
green, yellow, red

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
Classificação fiscal	85318070
GTIN	4048879759946
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	21,6 V
Operating voltage DC max.	26,4 V
Current consumption max.	135 mA
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Additional condition protection degree	inserted, locked
Mechanical data Material data	
Color housing	black

Material housing Plastic

Mechanical data | Mounting data

Height	293 mm
Width	70 mm
Depth	70 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-30 °C
Operating temperature max.	60 °C