

M12 MALE 0° WIREABLE SCREW TERM.5-pol. max.0,75mm² 4-6mm

Macho reto

M12, 5 polos

Terminais de parafuso


Faixa de vedação (Ø cabo): 4...6 mm

Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.

A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.

[Link do produto](#)**Ilustração**

Male



Produto pode diferir da imagem

Aprovações**Form**

Form 12721

General data

Pollution Degree	3
Dimensions H×W×D	60×20×20 mm
Material (housing)	PA
Temperature range	-40...+85 °C

Technical Data



Operating voltage	max. 60 V
-------------------	-----------

Rated surge voltage	0.8 kV
Operating current per contact	max. 4 A; max. 3 A (UL-Recognized)
Material group	III
Connection cross section	max. 0.75 mm ²
Sealing range (cable Ø)	4...6 mm
Over voltage category	II
Locking of ports	Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Compression gland	M12 (SW18)
Protection	IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Dados comerciais

Classificação fiscal	85366990
EAN	4048879201650
eClass	27279221
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1

Esboço



Produto pode diferir da imagem