

**M12 MALE 0° SELF WIREABLE SCREW TERMINAL**5-pol. 0,14 - 1,5mm<sup>2</sup>, 2,5-8mm cable diameter

Macho reto

M12, 5 polos


Terminais de parafuso

Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.


A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.

[Link do produto](#)**Ilustração**

Male



Produto pode diferir da imagem

**Aprovações****Form**

Form 12731

**General data**

Temperature range -30...+85 °C

Dimensions H×W×D 61×20×20 mm

**Technical Data**



Operating voltage max. 60 V AC/DC

Operating current per contact max. 7.5 A (+40 °C; 1.5 mm<sup>2</sup>)Connection cross section max. 1.5 mm<sup>2</sup>

Sealing range (cable Ø)	2.5...8.0 mm
Locking of ports	Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm
Protection	IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

**Dados comerciais**

Classificação fiscal	85366990
EAN	4048879438223
eClass	27279221
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1

**Esboço**

Produto pode diferir da imagem