




M12 MALE 0° DIAGNOSTIC PLUG DESINA

Blind plug diagnostic M12×1 mm
Bridge PIN 1 + 2

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	23111190
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440390
ECLASS-8.0	27440190
ECLASS-9.0	27440190
ECLASS-10.1	27440190
ECLASS-11.1	27440190
ECLASS-12.0	27440190
ETIM-5.0	EC001855

Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879198745
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Operating voltage AC max.	30 V
Operating voltage DC max.	30 V
Operating voltage AC max. (UL-listed)	30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed)	30 V
Current operating per contact max.	4 A
Installation Connection	
Tightening torque	0,6 Nm
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Additional condition protection degree	screwed, mounted
Mechanical data Material data	
Coating locking	Nickel
Locking material	Zinc die-casting
Mechanical data Mounting data	
Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection