MURR ELEKTRONIK
stay connected

Bus terminating plug M12 male A-cod.


CUBE67


Cube67
Terminating resistor
Male
M12, 6-pole
A-coded
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.


Link do produto

Ilustração









Produto pode diferir da imagem

Side 1

Tightening torque	0,6 Nm
Family construction form	M12
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Dados comerciais	
ECLASS-6.0	19070403
ECLASS-7.0	19070403
ECLASS-8.0	19070403
ECLASS-9.0	19070403
ECLASS-10.1	27440190
ECLASS-11.1	27440190
ECLASS-12.0	27440190
ETIM-5.0	EC001855
Classificação fiscal	85332100
GTIN	4048879196963
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage DC max.	30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed)	30 V
Current operating per contact max.	4 A
Device protection | Electrical	
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	85 °C

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024