





Adaptor M12 male / M12 female A-cod. 3xLED

5-pol.

Adapter
Male - female
M12 – M12, 5-pole
3× LED (PNP)

[Link do produto](#)**Ilustração**



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879415996
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Operating voltage DC max.	30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed)	30 V
Current operating per contact max.	4 A
Installation Connection	
Tightening torque	0,6 Nm
Mounting set	M12 x 1
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Rated insulation voltage	800 V
Mechanical data Material data	
Coating locking	Nickeled
Material housing	PUR
Locking material	Zinc die-casting
Mechanical data Mounting data	
Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 12/05/2024

Operating temperature max. 85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.