MURR ELEKTRONIK
stay connected

7/8" male 0° screw terminal


5-pol., max. 1,5mm², 6 -8mm


Male straight
7/8" (5-pole)
Screw terminals
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.


Link do produto

Ilustração









Produto pode diferir da imagem

Side 1

Tightening torque	1,5 Nm
Thread	7/8"

Dados comerciais

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27260702

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024

ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879134781
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC max.	250 V
Operating voltage DC max.	250 V
Current operating per contact max.	9 A
Installation	
Connection cross section max.	1,5 mm²
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection
Clamping range min.	6 mm
Clamping range max.	8 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	85 °C

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024