MURR ELEKTRONIK
stay connected

Valve connector base A-18mm

2-pol.+ PE

Valve plug socket
Form A (18 mm)
2 contacts + PE

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Side 1	
Material contact	Brass
Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440105
ECLASS-11.1	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ETIM-5.0	EC001855
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879114059
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage DC	30 V
Operating current	10 A
Installation	
Connection cross section max.	1 mm²
Installation | Connection	
Connection information	Lötanschluss
Installation | Pin assignment	
No. of poles	2 + PE
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 11/05/2024

Pollution Degree	3
Rated surge voltage	4 kV
Overvoltage category (EN 60664-1)	III
Overvoltage category (EN 60950-1)	III
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Coating contact	tin-plated
Material contact carrier	Plastic
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	125 °C

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 11/05/2024