

COVER PUSH PULL POWER

Push Pull Power
Protective cover

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais	
ECLASS-6.0	23111190
ECLASS-7.0	23111190
ECLASS-8.0	23111190
ECLASS-9.0	23111190
ECLASS-10.1	27440192
ECLASS-11.1	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ETIM-5.0	EC002635
Classificação fiscal	85389099
GTIN	4048879113519
Quantidade por embalagem	1
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Mechanical data Material data	
Coating housing	nickel plated
Material housing	Zinc die-casting
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	85 °C