

Velcro base including velcro for direct mounting


Clamping range 4-20mm, width 10mm, length 150mm

Base with hook and loop fastener for direct mounting

mounting with M4 countersunk screw (not included in the delivery)

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27140706
ECLASS-11.1	27140706
ECLASS-12.0	27140706

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 16/05/2024

ETIM-5.0	EC002635
Classificação fiscal	63079098
GTIN	4065909027707
Quantidade por embalagem	10

Mechanical data | Material data

Combustibility class (UL94)	V-0
Material housing	PA

Mechanical data | Mounting data

Clamping range min.	4 mm
Clamping range max.	20 mm
Height	169 mm
Width	15 mm
Depth	8,6 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	70 °C