

## Velcro base including velcro for ITEM-profiles

Clamping range 4-20mm, width 10mm, length 150mm

Simple, tool-free mounting in common aluminium profiles  
45° rotation allows cable fastening across or parallel to the profile

### Link do produto

#### Ilustração



Produto pode diferir da imagem



#### Dados comerciais

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27140706
ECLASS-8.0	27140706
ECLASS-9.0	27140706
ECLASS-10.1	27140706
ECLASS-11.1	27140706
ECLASS-12.0	27140706

ETIM-5.0	EC002635
Classificação fiscal	63079098
GTIN	4065909080641
Quantidade por embalagem	10

**Mechanical data | Material data**

Combustibility class (UL94)	V-0
Material housing	PA

**Mechanical data | Mounting data**

Clamping range min.	4 mm
Clamping range max.	20 mm
Width	10 mm