MURR ELEKTRONIK
stay connected

M12 female 0° A-cod. screw terminal


5-pol. 0,14 - 1,5mm², 2,5 - 8mm


AIDA conform
Female straight
M12, 5-pole
Screw terminals
Sealing range (cable Ø): 4...8 mm
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.


Link do produto

Ilustração









Produto pode diferir da imagem

Side 1	
Family construction form	M12
Coding	A
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67

Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879661898
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC max.	60 V
Operating voltage DC max.	60 V
Current operating per contact max.	4 A
Installation | Connection	
Tightening torque	0,6 Nm
Mounting set	M12 x 1
Device protection | Electrical	
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Pollution Degree	3
Material group (IEC 60664-1)	III
Mechanical data | Material data	
Material gasket	FKM
Material housing	PA
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection
Clamping range min.	4 mm
Clamping range max.	8 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-30 °C
Operating temperature max.	85 °C

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024