


B10 Bulkhead mounted h., IP65

Single locking lever m., p-cover

B10
Bulkhead mounted housing
Single locking lever
IP65
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Classificação fiscal	85389099
GTIN	4048879644969
Quantidade por embalagem	1
Installation Connection	
Mating cycles min.	500
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Additional condition protection degree	inserted, locked, with screw connection
Mechanical data	
Housing type	Bulkhead mounted housing
Mechanical data Material data	
Coating housing	powder-coated
Coating locking	verzinkt
Material gasket	NBR

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 13/05/2024

Material housing	Aluminum die casting
------------------	----------------------

Material protective cover	Plastic
---------------------------	---------

Locking material	Steel
------------------	-------

Mechanical data | Mounting data

Size	B10
------	-----

Height	28,5 mm
--------	---------

Width	43 mm
-------	-------

Depth	93 mm
-------	-------

Locking techniques	Single locking lever
--------------------	----------------------

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-40 °C
----------------------------	--------

Operating temperature max.	100 °C
----------------------------	--------

Climatic category (EN IEC 60068-1)	40/100/21
------------------------------------	-----------