

1,6 mm crimp contact m/turned/gold 0,14-0,37 mm²

100 Stück

Turned crimp contact

Male

1.6 mm

0.14...0.37 mm² (AWG 26...22)

Quantity: 100 pcs.

Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Link do produto**Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879649933
Quantidade por embalagem	100

Installation

Connection cross section min.	0,14 mm ²
Connection cross section max.	0,37 mm ²
AWG number min.	26
AWG number max.	22

Installation | Connection

Stripping length	7 mm
Connection	Crimp
Gender	male
Mating cycles min.	500

Mechanical data | Material data

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 11/05/2024

Coating contact	gold plated
-----------------	-------------

Material contact	Brass
------------------	-------

Mechanical data | Mounting data

Height	3,2 mm
--------	--------

Width	3,2 mm
-------	--------

Depth	25 mm
-------	-------