MURR ELEKTRONIK
stay connected

1,6 mm crimp contact f/turned/silver/0,14-0,37 mm²

100 pieces

Turned crimp contact
Female
1.6 mm
0.14...0.37 mm² (AWG 26...22)
Quantity: 100 pcs.
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Link do produto

Ilustração

Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879653503
Quantidade por embalagem	100

Installation

Connection cross section min.	0,14 mm²
Connection cross section max.	0,37 mm²
AWG number min.	26
AWG number max.	22

Installation | Connection

Stripping length	7 mm
Connection	Crimp
Gender	female
Mating cycles min.	500

Mechanical data | Material data

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 22/05/2024

Coating contact	silver-plated
Material contact	Brass
Mechanical data | Mounting data	
Height	3,5 mm
Width	3,5 mm
Depth	21,6 mm

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 22/05/2024