MURR ELEKTRONIK
stay connected

EXACT12, 8XM12, 5 POL.


Pot. sep., backside plug. spring terminals


5-pole, potentially separated
pluggable rear connection
Spring clamp plug-in terminals
with LED for digital PNP-signals 24 V DC
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.
flat gasket included


Link do produto

Ilustração









Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279219

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
Classificação fiscal	85369010
GTIN	4048879311212
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage DC	24 V
Current operating per contact max.	4 A
Total current at 1 time current feed-in max.	8 A
Total current at 2 times current feed-in max.	16 A
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Material housing	Plastic
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	70 °C
Connection type 2	
Family construction form	Cap
No. of poles	21
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024